

G7 シリーズ

LOCK



測れる距離が伸びる！
テープ **剛性力**^{*}

1.5倍!

当社テスト比(従来品25mm幅テープとの比較)

テープがちがう!

ストロングテープを採用。剛性に優れ、テープの立ち性能に優れます。

剛厚テープ

ホワイト
テープ

通常テープ

*剛性力とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。

堅牢設計

ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下等の衝撃から本体を守ります。

爪を保護するフックガードバンパー付。

両面目盛テープ

表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。



焼き爪仕様

爪に焼入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

(EA720JJ-250,-265,-450)

(該当品)
・G7ロック19、25
・セフG7ロック25



マグ爪仕様 (EA720JJ-350,-365)

強力ネオン磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもびたりと密着。

マグ爪保持力は約900g。

(該当品)
・セフG7ロックマグ爪25

