


ガラス繊維製テープ

- 絶縁性、耐薬品性に優れています
- 軽くて持ち運びに便利です
- 水洗いできます
- 車にふまれても折れません



- ①ガラス繊維
- ②特殊樹脂塗装
- ③目盛印刷
- ④透明な塩化ビニール樹脂
- ⑤反射を防ぐエンボス加工

シムロンツートンカラー両面目盛テープ



- 表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。
- 表面が白、裏面が黄の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。
- メートル毎の位置がすぐにわかる赤色のオビ付。
- 切れにくい0点補強が施されています。

テープ仕様 JIS1 級長さの許容差：±(0.6+0.4L)mm
L=テープの長さ(m)

標準張力：20N
標準温度：20℃

ご使用前に必ずお読みください





- 使用上の注意**
- 使用前に破損や変形の有無を確認し、異常がある場合は事故の原因になりますので使用しないでください。
 - 事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。
 - 幼児の手の届かない所に保管してください。
 - 測定の用途以外には使用しないでください。
 - ケガの恐れがありますので、テープにキレ等が発生した場合は使用しないでください。
 - ケース内のすき間がなくなりテープが巻き取りきれなくなりますので、異物を巻き込まないようにしてください。
 - テープはゆるやかに巻き取ってください。急激に巻き込みますと、テープが暴れ、ケガをする場合があります。またテープのよじれや曲がりの原因になります。
 - テープ巻き取りの際に、テープが絡まった場合には巻き取りを中止して、ほぐしてから巻き取りを行ってください。テープの曲がりや破損の原因となります。
 - テープが破損する恐れがありますので、逆回転巻き取りはしないでください。
 - 製品破損の原因になりますので、お手入れにはシンナー等の薬品を使用しないでください。

ケースには金属部品を使用しておりますので、感電に注意してください。


テープには通電性はありませんが、テープに水や汚れが付いた状態では通電の可能性がありますので、感電に注意してください。

安全確保の為、保護メガネ・作業手袋を着用してください。


テープはケースから簡単に着脱できます



巻かれているテープを最後まで引き出す。



ケース裏の窓より巻胴についているテープ末端を取り出す。



テープ末端がはずれたら、テープをケースより着脱する。

- 元に戻すには逆の手順で、テープ末端を巻胴にかけ、テープ末端がはずれない事を確認してから、ハンドルを回してテープを巻きます。

発売元 株式会社TJMデザイン
0120-125577 www.tajimatool.co.jp
MADE IN CHINA