

[ファイバーグラステープ]巻尺

品番	全長	テープ幅×厚さ	標準張力	重量	包装寸法(mm)
EA720JS-10	10m	13mm×0.55mm	20N	190g	180×145×30
EA720JS-20	20m			335g	210×175×30
EA720JS-30	30m			495g	245×210×40
EA720JS-50	50m			745g	260×225×43

10N≒約1.02kgf



特長

- 一般測定・道路・鉄道・電気工事用
- JIS1級
- ツートンカラー両面目盛テープ
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース

ガラス繊維製テープ

- 絶縁性*、耐薬品性に優れています
- 軽くて持ち運びに便利です
- 水洗いできます
- 車にふまれても折れません

*完全な絶縁ではありません
ご注意ください

■ 繊維製巻尺 JIS 1級
許容差 JIS B7522

JIS1級長さの許容差: ±(0.6+0.4L)mm L=テープ長さ(m)

表す長さ	繊維製巻尺許容差	表す長さ	繊維製巻尺許容差
0~ 1 m	±1.0mm	0~ 25m	±10.6mm
0~ 2 m	±1.4mm	0~ 30m	±12.6mm
0~ 3.5m	±2.2mm	0~ 35m	±14.6mm
0~ 5 m	±2.6mm	0~ 40m	±16.6mm
0~10 m	±4.6mm	0~ 45m	±18.6mm
0~15 m	±6.6mm	0~ 50m	±20.6mm
0~20 m	±8.6mm	0~100m	±40.6mm

シムロンツートンカラー両面目盛テープ (シムI)

- 表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます
- 表面が白、裏面が黄の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります
- メートル毎の位置がすぐわかる赤色のオビ付
- 折れにくい0点補強が施されています

