

[ファイバーグラステープ]巻尺

品番	全長	テープ幅×厚さ	標準張力	重量	包装寸法(mm)
EA720JV-30	30m	13mm×0.55mm	20N	560g	320×210×50
EA720JV-50	50m			785g	385×265×50
EA720JV-100	100m			1405g	475×342×50

10N≒約1.02kgf



特長

- 一般測定・道路・鉄道・電気工事用
- JIS1級
- ツートンカラー両面目盛テープ
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース

ガラス繊維製テープ	■繊維製巻尺 JIS 1級 許容差 JIS B7522		表す長さ	繊維製巻尺許容差	表す長さ	繊維製巻尺許容
	<ul style="list-style-type: none"> ● 絶縁性*、耐薬品性に優れています ● 軽くて持ち運びに便利です ● 水洗いできます ● 車にふまれても折れません <p>*完全な絶縁ではありません ご注意ください</p>	<p>JIS1級長さの許容差: $\pm(0.6+0.4L)$mm L=テープ長さ(m)</p>		0~1 m	±1.0mm	0~25m
			0~2 m	±1.4mm	0~30m	±12.6mm
			0~3.5m	±2.2mm	0~35m	±14.6mm
			0~5 m	±2.6mm	0~40m	±16.6mm
			0~10 m	±4.6mm	0~45m	±18.6mm
			0~15 m	±6.6mm	0~50m	±20.6mm
			0~20 m	±8.6mm	0~100m	±40.6mm

シムロンツートンカラー両面目盛テープ (シムロンS、L、R)

- 表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます
- 表面が白、裏面が黄の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります
- メートル毎の位置がすぐわかる赤色のオビ付
- 折れにくいO点補強が施されています

