

New Aluminium Photo Rod Plus

ニューアルロッド プラス



使わない時は
コンパクトに

大型構造物

鉄筋配列

道路舗装

法面の法長

EA720ME-80

P2.0M SET

P1.5M SET

Feature 01

持ち運びもラクラク！

ジョイント式だから、移動のときも、事務所で保管するときもスッキリ納まり、場所をとりません。



軽自動車でも
ラクラク収納！！

Feature 02

現場に合わせて長さ調節可能！

最長6mまで延長することができ（横使用時）、オプションの金具を併用することで、少人数で撮影を行えます。



縦使用時 最長 3m
横使用時 最長 6m

Feature 03

テープロッドのように弛まず、 正確な長さを指し示す！

Feature 04

ロッド内部中央のリブにより、 反り、曲がりに強い！

使用例




鉄筋の撮影に




高さの測定に

セット内容 EA720ME-80

P2.0M SET (1m ロッド × 2 本 / ジョイント金具 / エンドキャップ × 2)



P1.5M SET (1m ロッド / 0.5m ロッド / ジョイント金具 / エンドキャップ × 2)



仕様

ロッド

本体素材	アルミ製
ロッド幅	60mm
厚さ	6mm

ジョイント金具

材質	ステンレス
サイズ	170×60×2.8mm

オプション

継ぎ足し用 100cm P-100 (白始まり)



継ぎ足し用 100cm P-100R (赤始まり)



継ぎ足し用 50cm P-50



鉄筋ピタット




ジョイント金具



エンドキャップ



標尺立て



クロスロッド金具



M シールセット

コード No.	商品名/仕様	型式	JAN コード (4938514-)	梱包数	希望小売価格 (税抜)
223353	ニューアルロッドプラス 2.0m	P2.0M SET	233538	10	¥7,500
223354	ニューアルロッドプラス 1.5m	P1.5M SET	233545	10	¥6,600
223355	継ぎ足し用 100cm 白始	P-100	233552	20	¥3,200
223356	継ぎ足し用 100cm 赤始	P-100R	233569	20	¥3,200
223357	継ぎ足し用 50cm 赤始	P-50R	233576	20	¥2,100
223358	ジョイント金具	H 型	233583	50	¥3,000

コード No.	商品名/仕様	型式	JAN コード (4938514-)	梱包数	希望小売価格 (税抜)
223359	エンドキャップ 2 個	P-KAK	233590	-	¥500
223360	M シールセット 9 種	M-シール	233606	-	¥1,500
223416	標尺立て	KS2	234160	18	¥6,400
021055	クロスロッド金具	K 型	210553	-	¥1,850
219020	鉄筋ピタット (K型金具付)	MP-K	190206	-	¥3,520

myzox 株式会社 マイゾックス

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660

東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F・2F
TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102

大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-7おたけ高井田C号
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005

福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp

LINE@

はじめました！

マイゾックスの新製品情報をいち早くお届けします。

ご登録は

QRコード

ID



@pql2740w

友だち
募集中

お問い合わせ・ご相談は...