



BOSCH



カラー液晶で見やすい!
“納得のプロ基準”

レーザー距離計 GLM 400型

It's in your hands. Bosch Professional Measuring Tools.

動画でチェック



直感的操作が可能・カラー液晶採用で、様々な測定作業を 分りやすく行える。”納得のプロ基準”



いつでも見やすい カラー液晶ディスプレイ採用

- ▶斜めからでも測定数値が見やすい。
- ▶レーザー照射「ON/OFF」もディスプレイで確認できます。
(照射中は数値が赤く表示されます。)

ボッシュ レーザー距離計 GLM 400型 (ストラップ付)




ソフトラバー

広い範囲をソフトラバーで覆うことにより、高い耐衝撃性を実現しました。また、スリップも防止しています。

測定単位設定ボタン

ワンタッチで任意の測定単位 (cm/m) に切り替えられます。



ワンタッチで測定、測定結果は15件まで自動保存されます。
離れた壁の高さが測れる、ピタゴラス測定モードも搭載。





現場作業に耐える高い防塵・防水性能IP54 (電池収納部を除く)

仕様	GLM 400型
光源	レーザーダイオード 635nm
出力	1mW以下(クラス2)
測定可能範囲	0.05~40m
最小測定単位	0.5mm
測定精度*1	±1.5mm(標準測定時)
使用温度範囲	-10℃~+45℃
保管温度範囲	-20℃~+70℃
電源	単4アルカリ乾電池 x 2本
自動スイッチオフ	約5分(連続測定時を除く)
質量	100g(乾電池含む)
防塵・防水性能	IP54(電池収納部を除く)
三脚用ねじ穴	1/4インチ(6.35mm)
サイズ	(H)106×(W)45×(D)24mm
標準付属品	ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用)

*1: 測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±3.0mmの測定精度になることがあります。

機種別機能一覧表	GLM 400型	
測定モード	距離	●
	面積	●
	容積・体積	●
	加算・減算測定	●
	ピタゴラス	●
	連続測定	●
測定基準点	本体前方端部	●
	1/4インチネジ穴	●
	本体後方端部	●
自動メモリー件数	15	
液晶バックライト	●	



●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2020年1月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)6161(代表)
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は
ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)
☎0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後5:30のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2020年1月現在)