



World's first - Leica DISTO™ D810 touch: 世界初のタッチスクリーン・レーザー距離計によって、スムーズに直視的なオペレーションが可能になりました。最新の革新的機能は画像を使用した測定です。内蔵カメラによる測定場所の撮影、USBインターフェイスによるコンピューターへのダウンロードも可能です。また、日本語化・アップデートされている専用アプリ"Leica DISTO™ sketch"(無償)は、さらに機能も充実しています。

ISO Standard 16331-1 (測距精度と範囲の国際標準規格適合製品)
 タッチスクリーン
 4倍ズーム ポイントファインダーとオーバービュー(OV)カメラ
 USBダウンロード可能カメラファンクション
 画像を使った測定
 高精度 360° チルトセンサー
 Smart Horizontal Mode™ (水平距離測定)
 ハイト (高さ) トラッキング
 内蔵コンパス
 Bluetooth® Smart
 無償アプリ - Leica DISTO™ sketch
 リチウムイオン電池
 最新ファームウェア v3561

説明 製品情報 ダウンロード メディア ビデオ 関連製品 関連リンク

Delivery package:
 Art. No. 792297
 Art. No. 799097 US-Version



レーザー距離計 Leica DISTO™ D810 touch
 ホルスターケース
 ハンドループ
 USBケーブル、ACアダプター(各国対応アダプター付き)

Technical specifications:	
標準測定公差	± 1 mm
標準測定範囲	250 m
測定単位	m
Power Range Technology™	*
距離における (m)	10, 50, 100 m
Ø レーザードットの径 (mm)	6, 30, 60 mm
チルトセンサー範囲	360°
ポイントファインダー (4倍ズーム)	*
オーバービューカメラ	*
画像形式	jpg
測定値自動記憶	30 件
Windows用無償ソフトウェア	*
無償アプリ	iOS / Android
データインターフェイス*	Bluetooth® Smart
フル受電後の測定回数	4000回まで**
多機能エンドピース	自動検知
電源	リチウムイオン充電
三脚ネジ穴	*
電気機械器具の外郭による保護等級	IP 54
寸法	164x61x31 mm
重量 (バッテリー含む)	238 g

*) システム要件やその他詳細については <http://www.disto.com/> を参照ください。

**) Bluetooth® モードでは、減少します。

Functions:	
距離測定	*
最小値 / 最大値測定	*
面積 / 体積測定	*
トラベース (台形) 測定	*
ピタゴラス機能	2ポイント, 3ポイント
角度トラッキング	*
Smart Horizontal Mode™ (水平距離測定)	*
傾斜のある対象物測定	*
ハイト (高さ) トラッキング	*
ハイト (高さ) プロファイル測定	*
ステイクアウト 機能	a/b
撮影 / スクリーンショット	*
USBダウンロード ギャラリー	*
画像を使用した測定	*
コンパス	*
電卓	*

* USB経由での画像のダウンロードは、Windows 7 以降、Mac OS X のみ可能です。

Supported Mobile devices:	Wireless connectivity	Data transfer
iPhone	Bluetooth® 4.0	アプリ / キーパットモード*
iPad	Bluetooth® 4.0	アプリ / キーパットモード*
iPod touch	Bluetooth® 4.0	アプリ / キーパットモード*
スマートフォン / タブレット Android 4.3 以上	Bluetooth® 4.0	アプリ
タブレット Windows 8 以降	Bluetooth® 4.0	キーパットモード*

* Leica DISTO™ D810 touch は、Bluetooth® 接続後、カーソルの当たったところへデータ転送します。