



コンパクトボディで見やすいディスプレイ



■ 価格

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ
222370	デジタルレベル250	DGL-250

■ 特長

- ・防塵・防滴性能IP54
- ・底部 マグネット仕様
- ・高精度で360度計測
- ・角度・勾配・立上り(mm/m)をデジタル表示
- ・0/90度をシグナル音でお知らせ
- ・基準の角度を設定できる0セット機能
- ・自己校正機能

■ 仕様

- 最小表示 : 0.05°・0.08%・1mm/m
- 読取精度 : ±0.1°以下(0、90°) ±0.2°以下(その他角度)
- 気泡管精度 : 水平 ±0.5mm/m 垂直±0.75mm/m
- 計測範囲 : 4×90° (0~360°)
- 使用温度 : 0 ~ +40℃
- 電源 : 単4乾電池 × 2本
- サイズ : 254 × 27 × 59mm
- 重量 : 約372g (電池含まず)