



IP54



磁石付



自動反転



ホールド



電池残量



自己校正

見やすい！薄暗い現場で数字が浮かぶ



自動反転で天井作業でも読取簡単！

DIGILEVEL 250

Digital Angle Level
デジタル水平器

デジレベル 250

配管・機械設置・ブロック積みなどの 勾配・水平出しに最適



約25cm

暗所でも確実に見える



明るい場所でも、暗い場所でも、
緑色のLED数字表示で視認性抜群！

埃の多い現場に強い



防塵・防滴性能IP54で、埃や多少の
雨の中でも作業可能！

V溝&マグネット付



丸い管にも設置しやすいV溝形状。
底部には脱落防止のマグネット付で
鉄骨・鋼管工事に最適！

表示値自動反転



高所測定も読取簡単！

3種類の測定モード



角度(°)

勾配(%)

立上り(mm/m)

低バッテリー表示



電池切れ防止に便利！

特長

- コンパクトサイズの254mm
- 見やすい緑色表示の液晶画面
- 防塵・防滴性能 IP54
- 高精度で360°計測
- 角度・勾配・立上りをデジタル直読
- 自動反転型LEDディスプレイ
- データホールド機能
- 基準の角度を設定できる0セット機能
- 0°/90°をブザー音でお知らせ
- 低バッテリー表示
- V溝付マグネットベース
- 電源自動オフ(3分)
- 自己校正機能

仕様

- 最小表示 : 0.05°・0.08%・1mm/m
- 読取精度 : ±0.1°以下(0°/90°) ±0.2°以下(その他の角度)
- 気泡管精度 : 水平 ±0.5mm/m 垂直 ±0.75mm/m
- 測定範囲 : 4 × 90°(0 ~ 360°)
- 使用温度 : 0 ~ +40°C
- 電源 : 単4アルカリ乾電池 × 2
- サイズ : 254 × 27 × 59mm
- 重量 : 約372g(電池含まず)

付属品

- 単4アルカリ乾電池 × 2
- 収納ケース

コード NO.	製品名	型式	希望小売価格(税抜)	JANコード
222370	デジタルレベル 250	DGL-250		4938514223706

myzox 株式会社 **マイゾックス**

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地

TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660

東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F-2F

TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102

大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-77(ア)ラザ高井田C号

TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005

福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号

TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp

LINE@

はじめました！

マイゾックスの新製品情報を
いち早くお届けします。

ご登録は

QRコード

ID

@pq12740w

友だち
募集中

お問い合わせ・ご相談は...