


■特長

- 小型・軽量タイプです。
- 水平気泡管を保護するカバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いできます。
※本体に防水性能はありません。
- 蓄光シート付気泡管です。
- クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
- 全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。
- 見やすい大型気泡管を採用しました。
- 水平、垂直、45°の3つの気泡管付です。
- 大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。
- 測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
- ボックス型でケガキやすい形状です。
- 強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。

■用途

鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、
日曜大工などの作業で水平、垂直、45°の確認に。



↑
測定面

⚠ 注意

- 測定前に必ず精度確認を行ってください。気泡が基準線の内側にあることを確認後、同一面上で反転して0.4mm以内の気泡の移動量であれば精度範囲内です。
- 温度が変わると気泡の大きさも変わりますが機能上問題ありません。
- 本製品は防水構造ではありません。
- 強い酸性やアルカリ性（濡れたコンクリートなど）の場所に置かないでください。本体の色落ちや色移りする可能性があります。
- マグネットの吸着力は状況によって変わります。使用前に落ちないことを確認してください。
- マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。

■仕様

感 度 精 度	 感度 0.35mm/m=0.0201° 精度 ±1.0mm/m=±0.0573° 以内
材 質	本 体：アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液 体：石油系液



輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元/親和測定(大連)有限公司
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
 お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA

