


EA721K-72
繰り返し充電可能

リチウムイオン電池内蔵です。



※USB Type-Cから繰り返し充電できます。

防塵・防水


※充電中を除く。

製品コード	75322
製品名	ブルーレベル Jr. 2 デジタル220mm 防塵防水 マグネット付
包装形態	クリアパッケージ
JANコード	4960910753228

特長

- コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。
- デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。
- 厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。
- 大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。
- 繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。
- 防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。
- 水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付です。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管は防水仕様ではありません)。
- クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
- 0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます。
- 本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。
- デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。
- デジタル測定ユニット部は校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付です。
- 測定基準面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
- 強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。

仕様

- 気泡管感度・精度 感度：0.35mm/m=0.0201° 精度：±1.0mm/m=±0.0573°以内
- デジタル表示精度 0°、90°の時：±0.1°

0°、90°以外の時：±0.2°

- デジタル表示最小単位 角度：0.05° 勾配：0.1%

立ち上がり：1mm/m

- 防塵・防水性能 保護等級IP65相当 (デジタル測定ユニット部のみ)

※防塵性能：粉塵が侵入しません。 防水性能：いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。

- オートパワーオフ 無操作状態で約10分後

- 電源 リチウムイオン電池(内蔵)

- 電池容量 300mAh

- 連続使用時間 約30時間

※15～35℃の環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。

- 使用温度 -10～50℃

- 材質 本体、デジタル測定ユニット部：アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液

- 本体サイズ 220×50×20mm

- 製品質量 195g

- 付属品 ACアダプター