


SR-90 スラントルール EA721SE-1



サイズ

95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm

測定基準面(2ヶ所)

パイプ対応V溝つき
鉄骨対応強力マグネットつき

傾斜角度目盛

1目盛=1° 90° ~0° ~90° (180°)

法勾配目盛

2分~8分、1.0割、1.2割、1.5割、1.8割、2.0割、3.0割、5.0割

上記以外は裏面の法勾配及び角度対象表を参考にしてください。

精度±0.5°



ダクト・配管工事に...



排水工事に...



型枠工事に...



法勾配設定に...