

箱 EA721XF-1



製品コード	77055
製品名	オートレベル SA-32A 球面脚頭式三脚付
包装形態	箱入
JANコード	4960910770553

特長

- 防水構造 (IPX4) のオートレベルです。
- 球面脚頭式三脚がセットになっています。
- 土木作業の水平出しに。

仕様

- 本体サイズ 209×130×142mm
- 製品質量 1,308 g
- 標準偏差 (km) ±1.0mm
- 望遠鏡 (像) 正像
- 倍率 32X
- 対物レンズ有効径 40mm
- 視界 1°30'
- 最短合焦距離 0.5m
- スタジア乗数 100
- スタジア加数 0
- 円型気泡管感度 8'/2mm
- 最小水平目盛 1°
- 自動補正機構 マグネットダンパー
- 自動補正範囲 ±15'
- 繰り返し精度 0.3"
- 三脚取付ネジ 5/8-インチ
- 底板型式 平面・球面
- 防水構造 保護等級 IPX4
- 付属品 矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式