

※全て、廃番になりました。

	測定範囲	精度	1目盛
EA722XA-1	-40℃～50℃	±2℃	1℃
EA722XA-2	-10℃～110℃	±2℃	1℃
EA722XA-3	0℃～200℃	±5℃	2℃

(ポケットバイメタル温度計)

- サイズ ケース外径 φ26
感温部 φ4×131mm
- 重量 26g
- 本体材質 ステンレス(SUS304)
- 透明部材質 ポリカーボネート (耐熱温度 100℃)
- 保護筒材質 ABS樹脂 (耐熱温度90℃)

■ 使用方法

- ① 温度計の感温先端から保護筒のクリップ孔にさしこみます。
- ② 保護筒の端を持ち、感温部の目印(2ヶ所の打点マーク)を被測温物の中に入れてください。

