

(トルクレンチセット)

- フレアーナット用
- エアコン、冷凍機器用
- 12ポイントヘッド
- 精度 ±3%以内
- 本体:ゴムグリップで握り良い。
- ケース付

**EA723-23A**

	口径	トルク(N・m)	適合	全長
EA723-2A	17mm	16	1/4”(6.35mm)フレアーナット用	205mm
EA723-3J	22mm	30	3/8”(9.53mm)フレアーナット用	240mm

**EA723-23B**

	口径	トルク(N・m)	適合	全長
EA723-2B	17mm	18	1/4”(6.35mm)フレアーナット用	205mm
EA723-3H	22mm	42	3/8”(9.53mm)フレアーナット用	240mm

○ 使用方法

- \* 表示トルクが掛かると、カチッという音がして図のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。

