

## トルクレンチセット

- フレーナット用
- エアコン、冷凍機器用
- ケース付
- 精度 ±3%以内
- 本体:ゴムグリップで握り良い。
- セット重量 1.4kg

EA723A-234					
品番	口径	トルク(N・m)	適合	全長	備考
EA723A-17B	17mm	18	1/4"(6.35mm)フレアナット用	205mm	
EA723A-22B	22mm	42	3/8"(9.53mm)フレアナット用	240mm	21mm兼用アダプター付
EA723A-24	24mm	55	1/2"(12.7mm)フレアナット用	240mm	

EA723A-234B					
品番	口径	トルク(N・m)	適合	全長	備考
EA723A-17B	17mm	18	1/4"(6.35mm)フレアナット用	205mm	
EA723A-22B	22mm	42	3/8"(9.53mm)フレアナット用	240mm	21mm兼用アダプター付
EA723A-26	26mm	55	1/2"(12.7mm)フレアナット用	240mm	新冷媒(R410A)用

### ○ 使用方法

- \* 表示トルクが掛かると、カチッという音がして図のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。

