

【特長】

- ①能力：右表を参考
- ②本体：ゴムグリップ付で握り良い。
- ③その他

EA723H・EA723J (21%兼用アダプター付)

●アダプターを差し込めば、21%の口径になります。



【使用方法】

*表示トルクがかかると、カチッという音がして図のように根本が曲がります。又、力をゆるめると元の状態に戻ります。



※他のサイズも製作いたします。

品番	サイズ	用途
EA723A	17mm×16N・m (EA723A-17)	1/4" (6.35mm) フレーナット用
EA723B	17mm×18N・m (EA723A-17B)	1/4" (6.35mm) フレーナット用
EA723H	22mm×42N・m (EA723A-22B) (21mm兼用アダプター付)	3/8" (9.53mm) フレーナット用
EA723J	22mm×30N・m (EA723A-22) (21mm兼用アダプター付)	3/8" (9.53mm) フレーナット用
EA723L	24mm×55N・m (EA723A-24)	1/2" (12.7mm) フレーナット用
EA723O	27mm×65N・m (EA723A-27)	5/8" (15.88mm) フレーナット用
EA723P	36mm×100N・m (EA723A-36)	3/4" (19.05mm) フレーナット用