

(トルクレンチセット)

フレアーナット用
エアコン、冷凍機器用
ケース付

精度 ± 3%以内
本体 :ゴムグリップで握り良い。

EA723A - 2A

	口径	トルク (N・m)	適合	全長
A - 17	17mm	16	1/4" (6.35mm)フレアーナット用	205mm
A - 22	22mm	30	3/8" (9.53mm)フレアーナット用	240mm 21mm兼用アダプター付

EA723A - 2B

	口径	トルク (N・m)	適合	全長
A - 17B	17mm	18	1/4" (6.35mm)フレアーナット用	205mm
A - 22B	22mm	42	3/8" (9.53mm)フレアーナット用	240mm 21mm兼用アダプター付

使用方法

* 表示トルクが掛かると、カチッという音がして図のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。

