

	トルク範囲	本体色	全長	胴径	重量
EA723HH-22	2-135c Nm	ブルー	143mm	25.4mm	210g
EA723HH-23	2-135c Nm	グリーン	143mm	25.4mm	210g
EA723HH-24	2-135c Nm	レッド	143mm	25.4mm	210g
EA723HH-25	2-135c Nm	ゴールド	143mm	25.4mm	210g
(トルクリミットドライバ ※ は取扱中止商品です。)					

- 差込角 1/4"
- プリセット型
- 精度 ±6%
- ハンドル アルミ製
- 六角棒レンチ付属
- 別売のトルクテスター等でトルク値を合わせてご使用下さい



- 調整方法
ハンドル後部の穴にレンチを差し込んで蓋を取ります。
内部に調整ネジがあるので更にレンチを差し込んで左右に回して調整してください。




トルク設定時に緩めすぎると再セットできなくなるおそれがありますので、緩めすぎないようにしてください。

