

	トルク範囲	本体色	全長	胴径	重量
EA723HH-6	50-400 Nm	ブルー	127mm	36mm	280g
EA723HH-7	50-400 Nm	グリーン	127mm	36mm	280g
EA723HH-8	50-400 Nm	レッド	127mm	36mm	280g
EA723HH-9 (トルクリミットドライバー)	6-406 Nm	ゴールド	127mm	36mm	280g



- 六角シャンク 1/4"
- プリセット型
- 精度 ±6%
- ハンドル アルミ製
- 六角棒レンチ付属
- 別売のトルクテスター等でトルク値を合わせてご使用下さい



- 調整方法  
ハンドル後部の穴にレンチを差し込んで蓋を取ります。  
内部に調整ネジがあるので更にレンチを差し込んで左右に回して調整してください。

**トルク設定時に緩めすぎると再セットできなくなるおそれがありますので、緩めすぎないようにしてください。**