

	トルク範囲	最小メモリ	本体サイズ
EA723K-1	10-80cNm	1cNm	28X97mm
EA723K-2	40-200cNm	2cNm	28X117mm
EA723K-3	50-450cNm	5cNm	30X130mm

※全て廃番になりました。

- プリセット型トルクレンチ
- 精度 $\pm 6\%$
- 設定トルクに達すると、カチッというショックで作業者に知らせます。
- 時計方向のみ
- 差込 1/4"六角シャク用
- 調整ノブ付

