

		トルク範囲	本体サイズ
取扱中止	EA723KA-1	0.5-2.5cNm	28X115mm
	EA723KA-2	5-80cNm	28X142mm
	EA723KA-3	20-200cNm	28X142mm
取扱中止	EA723KA-4	45-450cNm	30X152mm

- プリセット型トルクレンチ
- 精度 ±6%
- 設定トルクに達すると、カチッというショックで作業者に知らせます。
- 時計方向のみ
- 差込 1/4"六角シャフト用




**トルク設定時に緩めすぎると再セット
できなくなるおそれがありますので、
緩めすぎないようにしてください。**