


EA723SE-7-19 スパナヘッド

1. 特長

- ・スパナヘッドの堅いはめ合いはロックピンのスプリングによって保護されています。
- ・2つの相対するピンホールによりスパナヘッドを180°回転しても使用できます。
- ・反時計回りでも使用できます。
- ・落鍛造 クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ

2. 適合機種

EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10
EA723S-21、EA723S-22、EA723S-23



3. サイズ

品番	差込角(mm)	対辺(mm)	b(mm)	h(mm)	L(mm)	重量(g)
EA723SE-7	9×12	7	22	5	17.5	40
EA723SE-8	9×12	8	22	5	17.5	39
EA723SE-9	9×12	9	26	5.5	17.5	38
EA723SE-10	9×12	10	26	5.5	17.5	42
EA723SE-11	9×12	11	26	5.5	17.5	41
EA723SE-12	9×12	12	30	7	17.5	43
EA723SE-13	9×12	13	30	7	17.5	48
EA723SE-14	9×12	14	35	8	17.5	52
EA723SE-15	9×12	15	35	8	17.5	51
EA723SE-16	9×12	16	38	8.5	17.5	58
EA723SE-17	9×12	17	38	8.5	17.5	60
EA723SE-18	9×12	18	42	9	20	71
EA723SE-19	9×12	19	42	9	20	74