

EA723XB-1～-8

(充電式トルクテスター)

- 共通仕様
- エレクトリカルトルクテスター
 - サイズ 369X114X60mm
 - 重量 2.1kg

- 電源 ニカドバッテリー(充電式)
- 使用時間 約8時間
- 精度 $\pm 0.5\%$ $\pm 1\text{dig}$
- 使用温度 $5\sim 42^{\circ}\text{C}$



差込角		トルク範囲			
XB-1	1/4"	7.0-70.6	cNm	10-100	in・oz
XB-2	1/4"	28-280	cNm	40-400	in・oz
XB-3	1/4"	5.6-56	dNm	5-50	in・lb
XB-4	1/4"	11.3-113	dNm	10-100	in・lb
XB-5	3/8"	28-280	dNm	20-250	in・lb
XB-6	3/8"	113-1130	dNm	100-1000	in・lb
XB-7	1/2"	34-339	Nm	25-250	ft・lb
XB-8	3/4"	81-813	Nm	60-600	ft・lb

※全て取扱中止になりました。

●EA723XB-1～-8対応アダプターとして、EB723XB-0があります。(力

☆EB723XB-0
仕様：入力…AC100～240V、
50/60Hz、1.3A
出力…DC9V、1.3A