

## ステンレス製 サービスミラー

	ミラー径	全長	ハンドル長	軸対辺	ミラー厚	重さ
EA724RF-1	16mm	162mm	120mm	5mm	3.8mm	15g
EA724RF-2	22mm	167mm	120mm	5mm	4mm	20g
EA724RF-3	25mm	183mm	133mm	6.5mm	4.2mm	25g
EA724RF-4 (サービスミラー)	28mm	189mm	138mm	6.5mm	3.5mm	30g

ガラスミラー  
ステンレス製ハンドル  
ミラーとハンドルはねじ込み式



(参考)

