

ワイドミラー／透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)／点字マット

安全・防犯



はさんでカンタン!
クリップタイプ
ミラー部: ガラス、ABS樹脂
ジョイント部: ABS樹脂、POM樹脂
クリップ部: クリップ本体 / ABS樹脂
バネ / スチール・ステンレス

確実・固定!
ベースタイプ
ミラー部: ガラス、ABS樹脂
ジョイント部: ABS樹脂、POM樹脂
ベース部: ABS樹脂

脱着ワンタッチ!
マグネットタイプ
ミラー部: ガラス、ABS樹脂
ジョイント部: ABS樹脂、POM樹脂
マグネット部: カバー / ABS樹脂
レバー / POM樹脂

ワイドミラー

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	JAN	備考
GK-124	¥3,500	鏡面300R 全長270mm 160×198mm	1	6	4977720004877	
GK-125B	¥3,500	鏡面300R 全長140mm 160×198mm	1	6	4977720004884	ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)鉛プラグ(#8×20mm)各4本入、両面テープ(100φ)
GK-126M	¥3,600	鏡面300R 全長140mm 160×198mm	1	6	4977720004891	補助プレート(スチール製・粘着テープ付)62×54mm

ミラー

カバーサイン

点字マット



凸面鏡(120R) 強カマグネットタイプ

凸面鏡(120R) 見えないところが、しっかり見える。

凸面鏡(300R) 大きく映る 室内用

カー関連

緩衝材

防災

安全

ガレージミラー

品番	参考上代	摘要サイズ	カラー	入数	品番	参考上代	摘要サイズ	カラー	入数
SMG-10	¥2,900	鏡面120R 全長240mm 148φ マグネット付	ブラック	5	GM-123B	¥2,900	鏡面120R 全長170mm 148φ スタンドタイプ	ブラック	5
GM-120	¥2,900	鏡面120R 全長240mm 148φ クリップ付	アイボリー	5	GM-300	¥2,900	鏡面300R 全長240mm 148φ クリップ付	アイボリー	5
GM-121	¥2,900	鏡面120R 全長240mm 148φ クリップ付	ブラック	5	GM-301	¥2,900	鏡面300R 全長240mm 148φ クリップ付	ブラック	5
GM-122B	¥2,900	鏡面120R 全長170mm 148φ スタンドタイプ	アイボリー	5					

カバーを上からかぶせるだけで取付簡単! 標示コーンに早変わり!



透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

品番	参考上代	標示文字	1P入数	入数	JAN
KPE580-1	オープン	駐車禁止 白文字(表/裏:2面印刷)	1	5	4535395580012
KPE580-2	オープン	立入禁止 白文字(表/裏:2面印刷)	1	5	4535395580029
KPE580-3	オープン	駐輪お断り 白文字(表/裏:2面印刷)	1	5	4535395580036

目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用する事を目的とした製品です。



点字マット

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KTM-300	オープン	300mm×300mm×7mm(突起部分高さ4.8mm)	合成ゴム	6	警告タイプ(小)
KTM-305	オープン	300mm×300mm×6.2mm(突起部分高さ3.2mm)	合成ゴム	6	警告タイプ(大)
KTM-310	オープン	300mm×300mm×6mm(突起部分高さ3.5mm)	合成ゴム	6	誘導タイプ

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表