

構造仕様書

	名称	材質	規格仕様
1	鏡面	PMMA	3.0mm
2	バックプレート	FRP-S	SMC
3	フード	EVA樹脂	橙色 2.0mm
4	取付枠	アルミニウム	橙色 指針指定色
5	取付金具 (1)	SPCC	溶融亜鉛鍍金
6	取付金具 (2)	SPCC	溶融亜鉛鍍金
7	締付ボルト	市販品	M12 X 7.5 角根丸頭ボルト
8			
9			
10			

特記事項

形式名	名称	メタクリル樹脂製道路反射鏡
	鏡面寸法	φ600mm
	曲率半径	R=2200

製造責任者	製造会社	燕振興工業株式会社	検印
	認定試験品	NO	
	規格	道路反射鏡設置指針に準拠 道路反射鏡協会認定品	

正面図

側面図

1 鏡面

(裏面アルミニウム真空蒸着加工)

2 バックプレート

(SMC加工)

鏡面曲率半径表示票

支柱品質表示票

部材品質表示票

3 フード

6. 取付金具

5. 取付金具

4. 取付枠と各部材組付詳細図

