

EA725AL-5 デジタルキャリパー

【仕様】

- 測定範囲…4~40mm
- 最小目盛…0.01mm
- 精度…±0.05mm
- 使用環境温度…0~40°C

- 電源…SR44×1個(モニター用電池付属)
- ゼロリセット機能付
- 保管温度…-10~60°C
- 測定ゲージ(φ4mm)付属

【各部の名称】

3点式デジタルキャリパー



- 1.計測面
- 2.in/mm切替スイッチ
- 3.固定ネジ
- 4.出カコネクター(インターフェイス)
- 5.竿

- 6.電池蓋
- 7.セットスイッチ
- 8.ON/OFFスイッチ
- 9.液晶表示
- 10.(+)セットスイッチ
- 11.(-)セットスイッチ