



## 3900M-5電子インジケータ

3900電子デジタルインジケータ  
デジタルインジケータ、.500"/12.5mm範囲、.001"  
/0.01mm解像度、8mmステム直径



3900シリーズ電子インジケータは、シンプルでパワフルで使いやすい機能をすべて魅力的な価格で提供します。3900M-5メートル法バージョンは、12.5mmの範囲、0.01mmの解像度、8mmのステム直径、およびM2.5 X.45のスピンドルスレッドを備えています。ラグオンセンターバックが取り付けられた状態で出荷され、アクセサリとしてフラットバックとプラスチック製の収納ケースが含まれています。

### 特徴

- ✓ 長いバッテリー寿命
- ✓ シンプルでパワフル、使いやすい機能、すべて魅力的な価格
- ✓ クリアカバー付きプラスチック収納ケース
- ✓ 大きくて読みやすいLCD
- ✓ ラグオンセンターバック+追加のフラットバック
- ✓ 任意の位置でゼロ設定
- ✓ 電源オン/オフボタン
- ✓ リバーストラベル（コントロールは方向を示します）
- ✓ 直径8mmのステム
- ✓ M2.5 X.45スピンドルスレッド

### 仕様

- ✓ Made in America : 番号
- ✓ 範囲 (mm) : 12mm
- ✓ 解像度 (mm) : 0.01mm
- ✓ SPC出力 : 番号
- ✓ 茎の直径 (mm) : 8mm
- ✓ 精度 (mm) : .025