

### スタンダード マグネットベース



EA725T-14  
MB1035

普及型マグネットベース  
微動送りなし

- 主柱φ12×176mm、副柱φ10×164mmの標準タイプのマグネットベース。
- φ6、φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
- 80kgf.強力オンオフマグネット付。



2009年度より新タイプのノガ星形キャップになりますので、締め付け力がアップします。



EA725T-16  
MB1030

普及型マグネットベース  
微動送り付

- 主柱φ12×176mm、副柱φ10×152mmの微動送り付マグネットベース。
- φ6、φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
- 80kgf.強力オンオフマグネット付。



2009年度より新タイプのノガ星形キャップになりますので、締め付け力がアップします。



回転クランプ

φ3/8" φ6 φ8  
アリ溝1/4"

ダイヤルゲージ・テストインジケータの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易なマルチクランプ方式を採用しています。



MB2025

マルチクランプ式マグネットベース  
微動送りなし

- MB1035と同じアームの先端に、φ6、φ8mm、φ3/8"穴及びアリ溝付のマルチクランプシステムを付けています。
- 80kgf.強力オンオフマグネット付。



2009年度より新タイプのノガ星形キャップになりますので、締め付け力がアップします。



回転クランプ

φ3/8" φ6 φ8  
アリ溝1/4"

ダイヤルゲージ・テストインジケータの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易なマルチクランプ方式を採用しています。



EA725T-15  
MB2035

マルチクランプ式マグネットベース  
微動送りなし

- MB1035と同じアームの先端に、φ6、φ8mm、φ3/8"穴及びアリ溝付のマルチクランプシステムを付けています。
- 80kgf.強力オンオフマグネット付。

### パーツリスト



MB0010  
MB1035、MB1030用  
上金具 (φ6、φ8用穴付)



MB0060  
MB1035、MB1030、  
MB2025用下金具  
(新タイプの星形キャップ付)



MB0070  
MB1035用アーム一式  
(新タイプの星形キャップ付)



MB0020  
旧MB1035、旧MB1030、  
MB2035用下金具



MB0030  
旧MB1035用アーム一式



MB0040  
MB2025、MB2035用  
副柱 (回転クランプ付)



MB0080  
MB2025用アーム一式  
(新タイプの星形キャップ付)



MB0050  
MB2035用アーム一式

| 型番     | 名称                               | 主柱・副柱の寸法 (mm) |         | マグネット |      |      |      | 主柱下部ねじ寸法   | 重量 (kg) |           |
|--------|----------------------------------|---------------|---------|-------|------|------|------|------------|---------|-----------|
|        |                                  | 主柱            | 副柱      | 保持力 N | W mm | L mm | H mm |            |         |           |
| MB1035 | 普及型マグネットベース 微動送りなし (星形キャップ)      | φ12×176       | φ10×164 | 800   | 50   | 60   | 55   | M8 (X1.25) | 1.4     | EA725T-14 |
| MB1030 | 普及型マグネットベース 微動送り付 (星形キャップ)       | φ12×176       | φ10×152 | 800   | 50   | 60   | 55   | M8 (X1.25) | 1.4     | EA725T-16 |
| MB2025 | マルチクランプ式マグネットベース 微動送りなし (星形キャップ) | φ12×176       | φ10×164 | 800   | 50   | 60   | 55   | M8 (X1.25) | 1.4     |           |
| MB2035 | マルチクランプ式マグネットベース 微動送りなし          | φ12×176       | φ10×164 | 800   | 50   | 60   | 55   | M8 (X1.25) | 1.4     | EA725T-15 |