

EA725T - 50
(マグネットベースゲージホルダー)

マグネットベースと同様の測定保持具
センサー類の低位置保持等。

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に
締まります。

微動調整付

クランプシステムはクイックロック機構

強力マグネット

吸着力 1000N

| | | | |
|----|----|----|----|
| 本体 | 幅 | 長 | 高 |
| | 50 | 73 | 55 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| アーム | L1 | L2 | L3 |
| | 137 | 110 | 64 |

(単位mm)

アーム取付ネジ径 M8X1.25

計測器取付部

取付部 8

アリ溝 6.5mm

重量 2.2kg



本体



<ダイヤルゲージ取付方法>

<名称/寸法図>