

テストインディケーターホルダー EA725T-65

<テストインジケーター>

- ダイヤル径…49mm
- 最小目盛…0.01mm
- 目盛仕様…0.01～10mm
- 測定範囲…10mm

<ポストホルダー>

- 全高…362mm
- ベースサイズ(磁力)…50×60×55(H)mm(800N)
- 先端微調整機構付
- 総重量…1.6kg
- ゲージ取付穴径…6.8mm・3/8"穴・アリ溝付
- 吸着力…320N

