

EA725T-68

## テストインディケーターホルダー

アーム間接式

ゲージ取付穴径... 6、8mm穴、3/8"穴、アリ溝付

先端微調整機構付

(テストインジケター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます)

独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。

ベースには強力なオンオフマグネットを使用しています。

アーム材質...鉄鋼(クロームを使用しないブラック仕上げ)

| アーム長(mm) |     | アーム全長(mm) | ベース  |      |      |      | 支柱接続<br>ネジ(D) | 全高(mm) | 重量(kg) |
|----------|-----|-----------|------|------|------|------|---------------|--------|--------|
| L1       | L2  | L1+L2+L3  | 吸着力  | W    | L    | H    |               |        |        |
| 163      | 113 | 347       | 800N | 50mm | 60mm | 55mm | M8 × 1.25     | 437    | 1.95   |

《アーム寸法図》

