



※ 製品番号に○をつけて、ご注文数量を記入してください。

目盛範囲(°C)	刻度	製品番号	ご注文数量
-50~50	2/1	3020-55	個
0~50	1/1	3020-05	
0~100	1/1	3020-01	
0~150	2/1	3020-15	
0~200	5/1	3020-20	

	保護管	SUS304	1	(オプション: 図面番号W-002-B)
10	感温部	SUS304	1	
9	取付ネジ	SUS304	1	平24六角R1/2(PT1/2)
8	締付ネジ	SUS304	1	平23六角G1/2B(PF1/2)
7	蛇管	SUS304	1	φ6
6	導管	SUS304	1	
5	指針	A1100P	1	黒色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	普通板ガラス	1	
2	ケース	SUS304	1	ホーニング加工
1	フタ	SUS304	1	ホーニング加工
番号	品名	材質	個数	記事

BY	Y.KUROIWA
APP'D	T.YOSHIDA
REVISION (SIZE)	FREE
0	新図
訂正事項	

SUBJECT	(◎在庫規格品) 液体膨張式隔測指示温度計	PAGE	
		SHEET	
		DATE	
	SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD. TOKYO SATO JAPAN	TYPE	LB-150S
		D.No	2-267-B

選択欄以外の数値の変更は無効です。