



※ 製品番号に○をつけて、ご注文数量を記入してください。

| 目盛範囲(°C) | 刻度 | 製品番号 | ご注文数量 |
|----------|-----|---------|-------|
| -50~50 | 2/1 | 3000-55 | 個 |
| 0~50 | 1/1 | 3000-05 | |
| 0~100 | 1/1 | 3000-01 | |
| 0~150 | 2/1 | 3000-15 | |
| 0~200 | 5/1 | 3000-20 | |
| 0~300 | 5/1 | 3000-30 | |

| | | | | |
|----|------|--------|----|----------------------|
| | 保護管 | SUS304 | 1 | (オプション: 図面番号W-002-B) |
| 10 | 感温部 | SUS304 | 1 | |
| 9 | 取付ネジ | SUS304 | 1 | 平24六角R1/2(PT1/2) |
| 8 | 締付ネジ | SUS304 | 1 | 平23六角G1/2B(PF1/2) |
| 7 | 蛇管 | SUS304 | 1 | φ6 |
| 6 | 導管 | SUS304 | 1 | |
| 5 | 指針 | A1100P | 1 | 黒色 |
| 4 | 目盛板 | A1100P | 1 | 白地黒文字 |
| 3 | 透明板 | 普通板ガラス | 1 | |
| 2 | ケース | SUS304 | 1 | 電解研磨 |
| 1 | フタ | SUS304 | 1 | 電解研磨 |
| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 記事 |

| | | |
|---|------|-----------------|
| △ | | BY Y.KUROIWA |
| △ | | APP'D T.YOSHIDA |
| △ | | REVISION (SIZE) |
| △ | | FREE m.m. |
| 0 | 新図 | |
| | 訂正事項 | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------|---------|
| SUBJECT | | (◎在庫規格品) | PAGE |
| 液体膨張式隔測指示温度計 | | | SHEET |
| | | | DATE |
| SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD. | | | TYPE |
| TOKYO SATO JAPAN | | | LB-100S |
| | | D.No | 2-207-B |

選択欄以外の数値の変更は無効です。