



※ 製品番号に○をつけて、ご注文数量を記入してください。

目盛範囲(°C) (刻度)	ネジ下寸法	製品番号	ご注文数量
0~50 (1/1)	50	2080-02	個
	100	2080-04	
	150	2080-06	
0~100 (2/1)	50	2080-12	
	100	2080-14	
	150	2080-16	
0~150 (2/1)	50	2080-52	
	100	2080-54	
	150	2080-56	

注文製作品

0~200 (5/1)	50	2080-22	個
	100	2080-24	
	150	2080-26	

番号	品名	材質	個数	記 事
8	感温部	C2700T	1	MBCrⅢ φ8
7	取付ネジ	C3604BD	1	MBCrⅢ 平24六角 R1/2(PT1/2)
6	締付ネジ	C3604BD	1	MBCrⅢ 平23六角 G1/2B(PF1/2)
5	指 針	A1100P	1	黒色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	普通板ガラス	1	
2	ケース	PA	1	黒色
1	フ タ	PA	1	黒色

△		BY Y.KUROIWA
△		APP'D T.YOSHIDA
△		REVISION
△		(SIZE)
△	新 図	FREE
△	訂 正 事 項	m.m.

SUBJECT		(◎在庫規格品)	PAGE
バイメタル式温度計			SHEET
			DATE
SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.			TYPE
TOKYO SATO JAPAN			BM-T-100P
		D.No	3-234-B

選択欄以外の数値の変更は無効です。