



※ 製品番号に○をつけて、ご注文数量を記入してください。

目盛範囲(°C) (刻度)	感温部長さ ℓ	製品番号	ご注文数量
0~50 (1/1)	50	2085-02	個
	100	2085-04	
	150	2085-06	
0~100 (2/1)	50	2085-12	
	100	2085-14	
	150	2085-16	
0~150 (2/1)	50	2085-52	
	100	2085-54	
	150	2085-56	

注文製作品

0~200 (5/1)	50	2085-22	個
	100	2085-24	
	150	2085-26	

8	感温部	C2700T	1	MBCrⅢ φ8
7	取付ネジ	C3604BD	1	MBCrⅢ 平24六角R1/2(PT1/2)
6	締付ネジ	C3604BD	1	MBCrⅢ 平23六角G1/2B(PF1/2)
5	指針	A1100P	1	黒色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	普通板ガラス	1	
2	ケース	PA	1	黒色
1	フタ	PA	1	黒色
番号	品名	材質	個数	記事

△	BY	Y.KUROIWA
△	APP'D	T.YOSHIDA
△	REVISION	
△	(SIZE)	
0	新図	
	訂正事項	FREE m.m.

SUBJECT		(◎在庫規格品)	PAGE
バイメタル式温度計			SHEET
			DATE
SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.		TYPE	BM-S-100P
TOKYO SATO JAPAN		D.No	3-233-B

選択欄以外の数値の変更は無効です。