



※ 製品番号に○をつけて、ご注文数量を記入してください。

目盛範囲(°C) (刻度)	感温部長さ ℓ	製品番号	ご注文数量
-30~50 (1/1)	60	2010-10	個
	100	2010-12	
	150	2010-14	
0~100 (2/1)	200	2010-16	
	50	2010-30	
	100	2010-32	
	150	2010-34	
0~150 (2/1)	200	2010-36	
	50	2010-50	
	100	2010-52	
	150	2010-54	
0~200 (5/1)	200	2010-56	
	50	2010-70	
	100	2010-72	
	150	2010-74	
	200	2010-76	

番号	品名	材質	個数	記事
	保護管	SUS304	1	(オプション: 図面番号W-001-B)
8	感温部	SUS304	1	φ8×ℓ
7	取付ネジ	SUS304	1	平24六角R1/2(PT1/2)
6	締付ネジ	SUS304	1	平23六角G1/2B(PF1/2)
5	指針	C2801P	1	黒色 先端部橙色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	普通板ガラス	1	
2	ケース	SUS304	1	
1	フタ	SUS304	1	バフ研磨

	BY Y.KUROIWA
	APP'D T.YOSHIDA
	REVISION (SIZE)
	FREE m.m.
0	新図 訂正事項

SUBJECT (◎在庫規格品) バイメタル式温度計		PAGE _____
		SHEET _____
		DATE _____
SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD. TOKYO SATO JAPAN		TYPE BM-T-90S
		D.No 3-219-B-1

選択欄以外の数値の変更は無効です。