

# 0～120℃/400mm バイメタル温度計

EA727AC-120



水濡れ可能な防滴仕様(水没はできません) 温度確認が容易(表示面が45度傾斜しています) 鍋取付用クリップ付です。

## 仕様

測定範囲	0～120℃
1目盛	2℃
本体材質	オールステンレス PC(透明版)
寸法・質量	ケース外径:φ80 感温部:φ8 × (L) 400mm 本体:130g クリップ:62g 合計:192g

