

EA728AC-11(最高最低温度・湿度計)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆各部名称



◆仕様

- 測定範囲
室内: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
室外: $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
湿度: 20~99%RH
- 分解能…温度: 0.1°C 、湿度: $0.1\% \text{RH}$
- 精度…温度計: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、湿度計: $\pm 8\%$
- 電源…単4電池 × 1個 (付属)
- サイズ…78(W)x19(D)x97(H)mm
- コード長…約2m
- 重量…95g
- 外部センサー付
- 最高最低温度、湿度表示機能付
- 室内外温度表示

◆使用方法

- 電池の交換
電池を交換する時は電池の蓋を開け、古い電池を外します。
新しい電池のプラス・マイナスの方向を間違わないようにして差し込み、蓋を閉めます。
- 設置方法
本体は室内の壁に釘などで引っかけて止めるか、付属のスタンドをご利用ください。
センサーは窓や小さい穴から室外に出してください。
- 温度、湿度の確認方法
max/min (最高/最低) をチェックする時はMAX/MINスイッチを押します。
最低最高の温度のメモリーは(Reset)リセットスイッチを押して消去してください。
湿度表示の左側に3段階(乾燥、湿潤、快適)表示があります。
- 室内、室外の切り替え
室内または室外の表示を切り替える時は、IN-OUTスイッチを押してください。
センサーを接続していない時に、OUT表示をするとINの湿度のみ表示されます。
(温度はLLL°Cで表示されます。)



注意

- ・強い衝撃、高温、天候が悪い場所では使用しないでください。
- ・ 70°C 以上の場所にセンサーを置かないでください。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Feb.