

EA728AC-13A(室内・室外)最高最低温度計取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●仕様

- ・室内外温度同時表示
- ・室内外最高最低温度表示機能
- ・°C/F°切替可
- ・電源…単4電池×1本(モニター電池付属)
- ・サイズ…100×72mm
- ・重量…110g
- ・外部センサーコード…2.9m
- ・付属品…壁掛・スタンド置兼用、マグネット

●測定温度範囲

- ・室内…-10～50°C
- ・室外…-50～70°C
- ・分解能…0.1°C

●電源

初回使用時に裏面スタンドを開き、電池蓋を開けて絶縁シートを取り除いてください。

●最高・最低記録

1. MAX/MINキーを1回押すと、前回のリセット時から今までの最高の温度を表示します。
もう1回押すと最低の温度を表示し、もう一回押すと現在の温度を表示します。
2. RESETキーを押すと記録は消去されます。
3. 電池交換時に記録は消去されます。

●単位変換

- ・°C/Fキーを押して単位を変換します。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929