

EA728AC-15(最高最低温度計)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ 各部の名称



○ 仕様

- 使用温度範囲
室内: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
室外: $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 室内外温度表示
- 最高最低温度表示機能付
- 外部センサー付
- 電源…単3電池 × 1個(お試電池付属)
- サイズ… $140 \times 96 \times 23\text{mm}$
- コード長…2.8m
- 重量…160g

○ 使用方法

- 電池の交換
付属電池には輸送用のテープがついています。
使用する前に電池のテープを引抜いてください。
電池を交換する時は電池の蓋を開け、古い電池を外します。
新しい電池のプラス・マイナスの方向を間違わないようにして差し込み、蓋を閉めます。
- 設置方法
本体は室内の壁に釘などで引っかけて止めるか、付属のスタンドをご利用ください。
センサーは窓や小さい穴から室外に出してください。
- 温度の確認方法
max/min(最高/最低)をチェックする時はMAX/MINスイッチを押します。
最後にリセットスイッチを押すとそれまでの最高か最低の温度が表示されます。
最低最高の温度のメモリーは(Reset)リセットスイッチを押して消去してください。
- 単位の切替
背面のスライドスイッチを操作してください。