


EA728AC-51 デジタル温度計 取扱説明書

Ver.1.0

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

使用上の注意

 注意	<ul style="list-style-type: none">・本器を絶対に分解しないでください。故障の原因になります。・本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。・本器は精密な機器です。落としたり、ぶつけたりすると正常に機能しません。・本器は屋内の温度をはかるものです。用途外の使用はしないでください。
---	--

●各部名称



●初期設定

電源(電池、又はUSBケーブルを接続する)を入れると、温度表示部に0000~9999と順に表示し、「ピッ」と鳴った後、現在の温度が表示されます。温度表示は60秒毎に更新されます。

●使用方法

- 「SET」ボタン：LEDの明るさを調整（【明】L--1>L--2>L--3【暗】）
- 「UP」ボタン：℃を設定
- 「DOWN」ボタン：省電力モード設定（oNSd：省電力モード、--Sd：通常モード）

●省電力モード

省電力モードの時は、約10秒間ボタンの操作がないと自動的に消えます。
表示が消えた後、「SET」「UP」「DOWN」どれかのボタンを押すと温度が表示されます。

●音声制御

省電力モード中の、温度表示が消えている状態で、手を叩く、もしくは大きな音を立てると現在の温度が表示されます。

●電池の交換方法

電池カバーを外して、単4電池×4本を極性に注意して交換してください。
長時間使用しない場合は電池を外して保管してください。



●仕様

機能	温度表示、省電力モード、音声制御		
測定範囲	0~50℃	分解能	1℃
精度	±1℃	材質	PVC
サイズ	67×70×67(H)mm	重量	137g
電源	単4×4本(付属)、 またはUSBケーブル	付属品	DC5V USBケーブル (70cm)

株式会社エスコ
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21. Nov.