

EA728AC-52 最高・最低温湿度計 取扱説明書

Ver.1.0

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

使用上の注意



注意

- ・本器を絶対に分解しないでください。故障の原因になります。
- ・本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。
- ・本器は精密な機器です。落したり、ぶつかけたりすると正常に機能しません。
- ・本器は屋内の温度、湿度をはかるものです。用途外の使用はしないでください。

●各部名称



●使用方法

- ①電池を入れて数秒で、現在の温度・湿度が表示されます。
- ②5秒ごとに温度と湿度が交互に表示されます。
- ③現在の温湿度の状況を「顔マーク」※で分かりやすく表示します。
- ④単位は「℃」で使います。「℃」以外の表示の場合、単位ボタンを押してください。
- ⑤温湿度の画面で「RESET」ボタンを押すと最高・最低値の記録がリセットされます。

※  温度：18～25℃
湿度：40～65%RH

 左記以外の温湿度の時

●電池の交換方法

電池カバーを押し下げて外します。
LR44電池を極性に注意して、右図（○印部）に入れ、
電池カバーを元の位置に取り付けてください。



極性
本体側：「-」
電池カバー側：「+」

●仕様

機能	最高最低温湿度表示、顔マーク表示、マグネット付		
測定範囲	温度：-20～50℃	測定精度	温度：±1℃
	湿度：20～95%RH		湿度：±5%
分解能	温度：1℃、湿度：1%	測定間隔	20秒
電源	LR44 x 1個(付属)	サイズ	88×16×48(H)mm
重量	41g	材質	PVC

株式会社エスコ
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21. Nov.