

## サーモ・マックス50 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読んでいただき、正しくご使用くださるようお願いいたします。

### ■ご使用上の注意

本製品は、工業用計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性をよくご理解のうえお使いください。

- ⊙ 温度を正確に測るために直射日光の当たるところは避けてください。また、長時間手で持ったりしますと体温が伝わり正確な計測ができませんので、ご注意ください。
- ⊙ 落とすなどの強いショックは与えないでください。
- ⊙ 分解して内部に触れたりしないでください。

### ■日常のお手入れについて

- ⊙ ケースの汚れを落とすとき、シンナー、ベンジン、ミガキ粉、スプレー式クリーナー、各種ブラシなどは使用しないでください。油污れなどは、やわらかい布に中性洗剤を浸し、よくしぼってから拭き、乾拭きをしてください。

### ■仕 様

- 温 度 計：バイメタル式温度センサ  
精度±1℃以内(-20℃～+40℃)  
※上記以外±2℃以内
- 測 定 範 囲：-50℃～+50℃
- 表 示 目 盛：1目盛1℃

### ■材 質

- 本 体：PS樹脂
- カバ-：アクリル

# エンペックス気象計株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル  
お客様相談室 TEL 03-3494-4010 ※お掛け間違いのないようにご注意下さい  
平日(土日祝日、年末年始・GW・夏期休暇など弊社の休日は除く)  
9:00～12:00/13:00～16:30

ホームページアドレス：<http://www.empex.co.jp>

この製品は厳格な品質管理に基づき、日本国内の工場生産されています。



台紙



プリスター  
:PET