

コードレス温湿度表示器

温度 湿度 校正対応

No.8102-00

SK-M350R-TRH (指示計のみ)

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートワーク
時計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓上

【特長】

- コードレスタイプのLED (文字高 57mm) 温湿度表示器
- 配線が不要なため設置が容易
- 見通し距離で約 70m の通信が可能
- 上下限警報出力を標準装備
- 指示計とセンサは互換性があるので、交換などのメンテナンスが容易

【指示計仕様】

表示範囲	温度：-10.0~60.0℃ 湿度：5.0~99.9%rh
測定範囲	接続するセンサで異なります。※センサ仕様欄参照
表示精度	±(0.1+1digit)
分解能	温度：0.1℃ 湿度：0.1%rh
無線周波数	2.4GHz帯(特定小電力無線)
通信距離	見通し距離約70m ※設置環境で異なります
警報出力	温度1ch 湿度1ch 上限または下限 無電圧接点出力 接点容量：AC/DC280V 100mA
電源	専用ACアダプタ(付属品) ※ACアダプター次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 注意：PSE認証はAC100Vでの取得品です。
寸法・質量	(W)360×(H)202×(D)85mm 約3.7kg
付属品	取扱説明書 1冊、ACアダプタ 1個

※接続は指示計とセンサの1:1になります。
 ※本製品同士の電波が干渉する場所でのご使用は最多12セットまでです。
 ※本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。



写真は温湿度一体型センサとの使用例

【センサ仕様】

はEA728AD-50に付属しているセンサーです。

	温湿度一体型センサ	温湿度分離型センサ
型式	SK-M350R-TRH-S1	SK-M350R-TRH-S2
製品番号	No.8102-20	No.8102-22
センサ	温度：サーミスタ 湿度：高分子抵抗変化型湿度センサ	
測定範囲	温度：-10.0~60.0℃ 湿度：20.0~95.0%rh (at23℃) ※詳細は右図参照	
測定精度	温度：±0.5℃(20~30℃) ±1.0℃(左記以外) 湿度：±3%rh(at20~30℃/30~90%rh) ※詳細は右図参照	
電源	専用ACアダプタ(付属品) ※ACアダプター次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。	
寸法・質量	約(W)127×(H)71×(D)50.5mm 約205g	約(W)127×(H)71×(D)50.5mm 約380g センサ部：約φ19×L118.5mm コード長 約5m

