

°C% L □ C EA728AF-31



製品コード	73044
製品名	デジタル温湿度計 Home Aホワイト クリアパック
包装形態	クリアパッケージ
JANコード	4960910730441

特長

- 正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。
- 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
- コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。

仕様

- 精度 温度：0～40℃ ±1℃ それ以外 ±2.5℃ 湿度：40～80% ±10% それ以外 ±15%
- 測定範囲 温度：-5～49℃ 湿度：30～95%
- 最小表示 温度：0.1℃ 湿度：1%
- 測定間隔 10秒
- 電源 単4乾電池 1本（付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。）
- 材質 本体：ABS樹脂
- 本体サイズ 80×70×20mm
- 製品質量 65g（電池含）