

EA728AS-14
(オープン温度計)

- サイズ φ60×67mm
- 目盛範囲 0～300℃
- 精度 ±10℃(1目盛 10℃)
- 材質表示 ケース:ステンレス(304)
フタ:ステンレス(304)

○ この商品はオープン内の温度をはかるものです。
それ以外のご使用はしないでください。

○ 使用方法

- ・本体をオープンに入れて窓から温度を見てください。
- ・オープン内に据え置きか吊下げてご使用ください。

○ 注意事項

- ・絶対に水洗いはしないでください。
- ・使用直後の本体は高温となっています。直接手を触れますと火傷をしますので絶対に触れないでください。
- ・**300℃以上で使用しないでください。**
- ・本体を落したり、ぶつかけたりしますとガラスの破損または温度の値がくるうことがあります。
- ・汚れましたらキッチンペーパーで拭いてください。

・この製品は取り引きまたは証明用として使用する事はできません。

