

壁掛型防水デジタル温度計 Waterproof case

SK-100WP

温度

校正対応

JCSS

型式：SK-100WP

No. 8050-00 (指示計のみ) ￥10,000 (税込 ￥10,500)

型式：S100WP-01

No. 8051-00 (標準センサ) ￥12,000 (税込 ￥12,600)

【本体+センサ】

【特長】

- 文字高40mmと数字が大きく見やすい防水設計の温度計
- 電源キーのみの簡単操作
- 本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー
- センサは着脱式で、センサのみの交換対応可 (ユーザーにて交換可能)

【本体表示部】



【仕様】

測定範囲：-10～110℃

測定精度：±1℃

分解能：0.1℃

電源：単4形乾電池 4本 (充電式乾電池の使用可)

電池寿命：連続使用で約1年 (アルカリ乾電池使用時)

防水性能：IPX7

材質：本体ケース ABS樹脂

センサパイプ ステンレス (SUS304)

センサグリップ 耐熱ナイロン (耐熱温度：約100℃)

センサケーブル シリコン (耐熱温度：約150℃)

寸法：本体ケース 約(W)122×(H)85×(D)30mm (コネクタ部含まず)

センサパイプ φ5mm×500mm (先丸)

センサケーブル 1.5m

質量：本体 約205g (乾電池含む)

センサ 約90g

付属品：本体 単4形マンガン乾電池 4本

取扱説明書

標準センサ (No. 8051-00 S100WP-01 ￥12,000 (税込 ￥12,600))

センサ 鍋取付用クリップ 1個

寸胴鍋スープ作りイメージ



人と地球と未来を測る。

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

本社 千101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8111 (代) FAX03-3254-8123
本社営業部 千101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8110 (代) FAX03-3254-8119
東京営業所 千174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 ☎03-3958-2351 (代) FAX03-3957-5986
大阪支店 千540-0037 大阪府中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921 (代) FAX06-6944-0926
札幌営業所 千001-0020 北海道札幌市北区北20条西4-2-17 ☎011-758-0051 (代) FAX011-758-0065
仙台営業所 千989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781 (代) FAX0224-83-4770
名古屋営業所 千460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234 (代) FAX052-204-1123
富山営業所 千939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 ☎076-494-3088 (代) FAX076-494-3090
福井出張所 千918-8026 福井県福井市湊2-1506 ☎0776-35-7778 (代) FAX0776-36-0170
福岡営業所 千812-0011 福岡市博多区博多駅前4-18-26 ☎092-451-1685 (代) FAX092-451-1688
東京工場 宮城工場 朝霞配送センター
ISO9001/宮城工場 ISO14001/本社 朝霞配送センター JCSS/宮城工場 校正技術課

おもては...

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成22年8月現在の価格 (税込価格) です。

J. 08. 00