

## EA728EB-42A

(温度・湿度計)

- ・高精度 家庭用で初めての高精度スペックを実現した「スーパーEXセンサー採用」
- ・見やすい 文字が大きく、シンプルで見やすい文字盤デザイン  
暮らしの快適・健康一目でチェックできるゾーン表示付
- ・安全 落としても飛び散らないアクリル透明カバー付



- 家庭用計器
- 置き掛け兼用
- サイズ・・・132×121×50mm
- 重量・・・118g
- 材質・・・樹脂
- 円形の目盛上段が温度計、下段が湿度計となっております。

### <温度計仕様>

- センサ・・・バイメタル式スーパーEX温度センサ
- 測定範囲・・・-20℃～+43℃
- 精度・・・-20℃～+40℃：±1℃  
上記以外：±2℃

### <湿度計仕様>

- センサ・・・バイマテリアル式スーパーEX湿度センサ
- 測定範囲・・・18%～90%
- 精度・・・35%～75%：±2%RH  
上記以外：±4%RH

※湿度計の精度保証は常温の範囲です。